



Aparafusadora de impacto sem fio 18 V, Tipo: M18ONEFF-1



Dados do pedido

Número do pedido	074010 M18ONEFF-1
GTIN	4058546029050
Classe de artigo	03L

Descrição

Versão:

Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente e robusta com **motor EC sem escovas POWERSTATE™**, longa vida útil do motor e elevada eficiência energética. **Carcaça da transmissão de metal** estável e **punho central ergonómico com revestimento macio**.

Indicador do nível de carga da bateria, iluminação LED da área de trabalho. Com funcionamento à direita/esquerda e comando eletrónico da velocidade. **Eletrónica REDLINK PLUS™** – gestão de desempenho única:

- **Com motor de acionamento do sistema de comunicação – bateria.**
- **Com proteção contra sobrecarga para uma vida útil mais longa da bateria, do motor e da transmissão.**

O DRIVE CONTROL™ permite uma troca rápida entre 4 níveis de comutação com diferentes ajustes de velocidade e de binário. A primeira **aparafusadora de impacto sem fio de 18 V FUEL™ de 1 polegada** do mundo fornece até 2033 Nm de binário numa dimensão compacta e, para este fim, não necessita de fio ou de ar comprimido. O controlo integrado do número de batidas aumenta a reprodutibilidade dos resultados com o ajuste do binário selecionado. Com a nova bateria **High-Output™** de 8,0 Ah.

- **Aplicação ONE KEY™ para a individualização dos ajustes da ferramenta.**
- **A ONE KEY™ Tool-Tracker & Security permite, entre outros, indicar a última posição do aparelho.**

Versão do texto publicitário:

Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente e robusta com **motor EC sem escovas POWERSTATE™**, longa vida útil do motor e elevada eficiência energética.

Vantagem:

DRIVE CONTROL™.

Material fornecido:

Inclui 2× bateria de íões de lítio, carregador, HD Box, clipe de cinto.

Nota:

Pode encontrar baterias sobresselentes e acessórios adequados a partir do n.º 073808.

Descrição técnica

binário máximo 1.º nível	530 Nm
Medidas do alojamento de ferramentas	1 polegada
Número de batidas 4.º nível	0 - 2500 r,p,m,
Tensão da bateria	18 V
Designação do fabricante	M18ONEFHIWF1-802X
Número de batidas 3.º nível	0 - 2100 r,p,m,
Número de batidas 2.º nível	0 - 1650 r,p,m,
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo HB 18 V
Ligação de aplicações	OneKey
binário máximo 4.º nível	2033 Nm
Número de batidas 1.º nível	0 - 1350 r,p,m,
utilização típica	Heavy Duty
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	quadrado exterior
Ø máximo do parafuso (8,8 – 12,9)	M42
binário máximo 2.º nível	1020 Nm
binário máximo 3.º nível	1800 Nm
Peso	5,9 kg
Capacidade da bateria	8 Ah
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
Número de baterias incluídas	2

Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
indicado para material	Aço
Tipo de produto	Aparafusadora de impacto

Acessórios

Bateria de iões de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB8	073810 MHB8
Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo M18HNRG8	073831 M18HNRG8