



## Martelo perfurador sem fio, Tipo: M18FHM



### Dados do pedido

Número do pedido	075530 M18FHM
GTIN	4058546228392
Classe de artigo	03L

### Descrição

#### Modelo:

- **Martelos perfuradores robustos com mecanismo pneumático de perfuração com percussão.**
- **Carcaça da transmissão de metal de alta resistência.**
- **Funcionamento à direita/esquerda, paragem de impacto e eletrónica de velocidade.**

Martelo perfurador combinado sem fio M18 FUEL™ SDS-MAX com motor POWERSTATE™ sem escovas. Eletrónica REDLINK PLUS™ com a nova bateria High-Output™ de 12,0 Ah.

Tecnologia **ONE-KEY™** integrada e interruptor de bloqueio para operação contínua. A pega traseira antivibração comprida minimiza as vibrações.

#### Vantagem:

Tecnologia ONE-KEY™.

#### Material fornecido:

Inclui carregador, 1× bateria High Output 18 V/12 Ah, mala.

#### Instrução:

Para brocas de impacto HM adequadas, ver a partir do n.º 787000. Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073808 e n.º 073840.

### Descrição técnica

Designação do fabricante	M18FHM-121C
número máximo de batidas	2900 r,p,m,
Forma do alojamento de ferramentas	SDS Max
Tensão da bateria	18 V
Capacidade da bateria	12 Ah
Energia de impacto	11 J
Haste	SDS Max
Faixa de rotação	0 - 380 r,p,m,
vibração máxima conforme EN	9,4 m/s <sup>2</sup>
embalagem	Mala de transporte
Peso	10,2 kg
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo HB 18 V
Ø máximo da broca espiral em betão	45 mm
Ligação de aplicações	OneKey
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de baterias incluídas	1
Alimentação de energia	A bateria recarregável
indicado para material	Betão
indicado para material	Pedra
indicado para material	Alvenaria
Tipo de produto	Martelo perfurador

## Acessórios

Bateria de iões de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB3	073808 MHB3
Bateria de iões de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB55	073809 MHB55
Bateria de iões de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB8	073810 MHB8

Bateria de íões de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB12	073811 MHB12
Sistema de lítio M18B5 Tipo de bateria MB18	073816 MB18
Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo de bateria M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Sistema de lítio M18B2 Tipo de bateria MB18	073827 MB18
Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Conjunto para principiantes sem fio Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
Carregador de bateria Tipo M1218C	073840 M1218C
Carregador de bateria Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Jogo de brocas multiusos de metal duro Ø 4-10	787050 4-10
Jogo de brocas multiusos de metal durocomprido Ø 6-12	787055 6-12
Jogo de brocas multiusos de metal duro, 1/4 polegada (E 6,3) Ø 4-10	787057 4-10
Broca multiusos de metal durolongo com suporte SDS-plus Ø 10	787060 10
Broca multiusos de metal durolongo com suporte SDS-plus Ø 12	787060 12
Broca multiusos de metal durolongo com suporte SDS-plus Ø 8	787060 8