



Furadora de base magnética, Tipo: MABASIC200



Dados do pedido

Número do pedido	076535 MABASIC200
GTIN	4250187506604
Classe de artigo	07E

Descrição

Modelo:

- Sistema de lubrificação interior integrado, indicador magnético para a monitorização da força de retenção magnética.
- Recipiente de óleo de corte integrado, guia de cabos completa na caixa.
- Transmissão em banho de óleo.

Furadora de base magnética de uma velocidade para Ø do furo de 32 mm. Com alojamento Weldon de 19 mm (3/4 polegada).

Material fornecido:

Inclui mala, alojamento de broca craneana, pino ejetor para broca craneana, corrente de segurança, sistema de lubrificação e ferramenta de operação.

Instrução:

- Para brocas craneanas, ver n.º 118780 até 118825.
- Furadoras de base magnética com avanço automático, placa de aperto por vácuo e dispositivos de aperto de tubos a pedido.
- Furadoras de base magnética pneumáticas com norma ATEX a pedido.

Descrição técnica

Peso	12 kg
Consumo energético	900 W
Largura da base magnética	168 mm
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
Comprimento	260 mm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	450 r,p,m,
Altura	360 mm
Curso de trabalho	160 mm
Designação do fabricante	MABASIC200
Ø máximo do furo roscado em aço	32 mm
Largura	160 mm
Comprimento da base magnética	84 mm
Medidas do alojamento de ferramentas	19 mm Weldon
Alimentação de energia	A energia elétrica
embalagem	Mala de transporte
Tipo de produto	Furadora de base magnética

Acessórios

Broca craneana MDProfundidade de corte 30 mm Ø DC 14	118780 14
Broca craneana MDProfundidade de corte 30 mm Ø DC 15	118780 15
Broca craneana MDProfundidade de corte 30 mm Ø DC 16	118780 16
Broca craneana MDProfundidade de corte 30 mm Ø DC 17	118780 17
Broca craneana MDProfundidade de corte 30 mm Ø DC 18	118780 18
Broca craneana MDProfundidade de corte 30 mm Ø DC 19	118780 19
Broca craneana MDProfundidade de corte 30 mm Ø DC 20	118780 20
Broca craneana MDProfundidade de corte 30 mm Ø DC 21	118780 21
Broca craneana MDProfundidade de corte 30 mm Ø DC 22	118780 22
Broca craneana MDProfundidade de corte 30 mm Ø DC 23	118780 23

Broca craneana MDProfundidade de corte 30 mm Ø DC 24	118780 24
Broca craneana MDProfundidade de corte 30 mm Ø DC 25	118780 25
Broca craneana MDProfundidade de corte 30 mm Ø DC 26	118780 26
Conjunto de brocas craneanas HSS	118825