


Garant GRIDLINE

**Separador de ranhuras / gama de divisórias, 36×20G, Altura frontal das gavetas/tipo: 125/1****Dados do pedido**

Número do pedido	950420 125/1
GTIN	4062406153014
Classe de artigo	9GB

**Descrição****Modelo:**

Réguas de rebordo, réguas separadoras ranhuradas e divisórias de plástico. As réguas separadoras ranhuradas são engatadas de forma segura nas aberturas na gaveta. As divisórias são encaixadas nas réguas separadores ranhuradas.

O material de separação enche uma gaveta 36×20G completa.

**Indicado para:**

Gavetas 36×20G.

**Índice:**

Conjunto de réguas de rebordo n.º 951570: 1 × tam. 125

Réguas separadoras ranhuradas n.º 951520: 5 × tam. 125

Divisória de encaixe 6G n.º 951761: 12 × tam. 125

**Descrição técnica**

Área útil da gaveta em G	36×20
indicado para altura frontal da gaveta	125 mm
Altura	100 mm
indicado para largura útil da gaveta	900 mm
indicado para largura útil da gaveta em G	36
indicado para profundidade útil da gaveta	500 mm
indicado para profundidade útil da gaveta em G	20

Peso	2,217 kg
Atributo do nome do produto	36x20G
Tipo de produto	Divisória da gaveta

## Acessórios

Réguas separadoras ranhuradas Profundidade 20G indicado para altura frontal da gaveta 125	951520 125
Conjunto de molduras de bordo com ranhuras 2 peças Profundidade 20G indicado para altura frontal da gaveta 125	951570 125
Divisórias de encaixe, Largura 6G indicado para altura frontal da gaveta 125	951761 125