


Garant GRIDLINE

Separador de ranhuras / gama de divisórias, 36×24G, Altura frontal das gavetas/tipo: 125/3**Dados do pedido**

Número do pedido	950570 125/3
GTIN	4062406153656
Classe de artigo	9GB

Descrição**Modelo:**

Réguas de rebordo, réguas separadoras ranhuradas e divisórias de plástico. As réguas separadoras ranhuradas são engatadas de forma segura nas aberturas na gaveta. As divisórias são encaixadas nas réguas separadores ranhuradas.

O material de separação enche uma gaveta 36×24G completa.

Indicado para:

Gavetas 36×24G.

Índice:

Conjunto de réguas de rebordo n.º 951580: 1 × tam. 125

Réguas separadoras ranhuradas n.º 951530: 4 × tam. 125

Divisória de encaixe 4G n.º 951741: 2 × tam. 125

Divisória de encaixe 8G n.º 951781: 6 × tam. 125

Descrição técnica

Altura	100 mm
indicado para largura útil da gaveta	900 mm
indicado para largura útil da gaveta em G	36
indicado para profundidade útil da gaveta em G	24
indicado para profundidade útil da gaveta	600 mm
Área útil da gaveta em G	36×24

indicado para altura frontal da gaveta	125 mm
Peso	2,022 kg
Atributo do nome do produto	36x24G
Tipo de produto	Divisória da gaveta

Acessórios

Réguas separadoras ranhuradas Profundidade 24G indicado para altura frontal da gaveta 125	951530 125
Conjunto de molduras de bordo com ranhuras 2 peças Profundidade 24G indicado para altura frontal da gaveta 125	951580 125
Divisórias de encaixe, Largura 4G indicado para altura frontal da gaveta 125	951741 125
Divisórias de encaixe, Largura 8G indicado para altura frontal da gaveta 125	951781 125