

HOLEX**Mandril rotativo com três mordentes aço alojamento de centragem cilíndrico, DIN 702-4, Ø exterior A: 80mm****Dados do pedido**

Número do pedido	312911 80
GTIN	4062406154561
Classe de artigo	32W

Descrição**Modelo:**

- **Mandril rotativo manual com anel em espiral, fixação cêntrica.**
- **Corpo feito de ferro fundido ou aço.**
- **Anel de espiral frontal forjado por estampagem, calibrado e temperado.**
- **Os flanges da espiral e os flancos de rosca dos mordentes estão retificados.**
- **Alta precisão de concentricidade, mais precisa do que DIN 6386.**

Utilização:

Para fusos de máquinas com alojamento de centragem cilíndrico ou para alojamento através de flange. O revestimento está fixo com parafusos da parte de trás. Os flanges em bruto devem ser sempre adaptados primeiro à máquina e depois ao mandril rotativo.

Norma:**DIN 702-4.****Material fornecido:**

Inclui: 1 jogo = 3 mordentes de broca temperados, escalonados para fora.

1 jogo = 3 mordentes rotativos temperados, escalonados para dentro.

1 chave de aperto e parafusos ou cavilhas de fixação adequados, consoante o mandril rotativo.

Acessórios especiais:

Mordentes sobresselentes e adicionais n.º 312971 - 312986.

Descrição técnica

Ø exterior A	80 mm
Peso	1,5 kg
Altura sem mordente H ₁	44 mm
n.º máximo de rotações	7000 r,p,m,
Profundidade de centragem C	3 mm
Ø de centragem B	56 mm
Passagem E	16 mm
Altura com mordente H ₂	57 mm
Norma	DIN 702-4
Material	Aço
Código de cor para acessório	Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX
Tipo de produto	Mandril com espiral plana

Acessórios

Conjunto de mordentes de bloco 3 peças, macio para tipo de mandril 80	312971 80
Conjunto de mordentes de broca 3 peças, temperado para tipo de mandril 80	312986 80
Encosto de peça Altura h 15	313033 15
Paragem da peça de trabalho, módulo básico Altura h 15	313036 15