



## Martelo perfurador sem fio, Tipo: GBH18V-26F



### Dados do pedido

Número do pedido	075515 GBH18V-26F
GTIN	3165140956451
Classe de artigo	03B

### Descrição

#### Modelo:

**Martelo perfurador sem fio de 18 V com alojamento de ferramentas SDS-plus** e motor sem escovas.

- **Acoplamento de sobrecarga para proteger o utilizador e a máquina.**
- **Funcionamento à direita/esquerda.**
- **Extremamente robusto: o Electronic Motor Protection desliga o motor em caso de sobrecarga; totalmente funcional mesmo após um teste de queda de 2 m sobre betão.**

Martelo perfurador sem fio ideal para o uso diário.

- **Controlo total graças a KickBack Control e Electronic Precision Control.**
- **Possibilidade de trabalhar com limpeza se for usado em conjunto com a aspiração de pó opcional GDE 18V-16.**

#### Vantagem:

Motor sem escovas.

#### Material fornecido:

Inclui 2× **bateria ProCore**, 18 V/8,0 Ah, carregador, bucha de troca rápida 13 mm, batente de profundidade, pega adicional, L-Boxx 136.

#### Instrução:

Para brocas de impacto HM adequadas, ver a partir do n.º 787000. Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073851– 073866.

### Descrição técnica

Ø máximo da broca espiral em madeira	30 mm
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Energia de impacto	2,6 J
Ø máximo da broca espiral em betão	26 mm
Forma do alojamento de ferramentas	SDS-Plus
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Peso	3,6 kg
Tensão da bateria	18 V
vibração máxima conforme EN	13 m/s <sup>2</sup>
Designação do fabricante	GBH 18V-26 F
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
número máximo de batidas	4350 r,p,m,
Capacidade da bateria	8 Ah
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de baterias incluídas	2
Alimentação de energia	A bateria recarregável
indicado para material	Betão
indicado para material	Pedra
indicado para material	Alvenaria
Tipo de produto	Martelo perfurador