

**Serra de recortes sem fio, Tipo: M18FBJ5-5****Dados do pedido**

Número do pedido	078211 M18FBJ5-5
GTIN	4058546227456
Classe de artigo	03L

Descrição**Modelo:**

Serras de recortes robustas e de uso universal com carcaças da transmissão de metal e proteção contra sobrecarga. O interruptor de ligar/desligar, que pode ser operado com ambas as mãos, permite um uso em muitas posições diferentes. Com **sistema de aperto rápido FIXTEC** para trocar a folha de serra de recortes sem ferramentas em segundos e **elevação do pêndulo comutável** para uma potência de corte e evacuação de aparas ideais com um desgaste reduzido da folha de serra.

Serra de recortes sem fio, motor POWERSTATE™ sem escovas para uma elevada potência de corte. Interruptor para 6 ajustes de velocidade com arranque suave. Iluminação LED da área de trabalho.

Material fornecido:

Inclui proteção contra o arranque de aparas.

Inclui carregador, 2 baterias de íons de lítio 18V / 5 Ah, 1 folha de serra, adaptador para aspiração de pó, tampa protetora contra pó, sola deslizante de plástico e caixa HD.

Instrução:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073808 – 073840.

Para folhas de serra de recortes, ver n.º 5888400 – 5888551.

Descrição técnica

vibração máxima conforme EN	6,3 m/s ²
Designação do fabricante	M18FBJ5-502X
substituição da ferramenta sem ferramenta	sim, sistema FIXTEC
Ajuste da esquadria	sim
espessura máxima da serra madeira	100 mm
Peso	2,8 kg
espessura máxima da serra aço	10 mm
Tensão da bateria	18 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
Modelo	Forma de barra
Particularidade	de uso universal
Número de cursos	800 - 3500 r,p,m,
Elevação pendular	quíntuplo
Capacidade da bateria	5 Ah
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de baterias incluídas	2
Alimentação de energia	A bateria recarregável
embalagem	Mala de transporte
Tipo de produto	Serra

Acessórios

Bateria de iões de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB3	073808 MHB3
Bateria de iões de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB55	073809 MHB55
Bateria de iões de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB8	073810 MHB8
Bateria de iões de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB12	073811 MHB12
Sistema de lítio M18B5 Tipo de bateria MB18	073816 MB18

Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo de bateria M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Sistema de lítio M18B2 Tipo de bateria MB18	073827 MB18
Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Conjunto para principiantes sem fio Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
Conjunto de lâminas de serra de recortes Designação T118A	588400 T118A
Conjunto de lâminas de serra de recortes Designação T118AF	588400 T118AF
Conjunto de lâminas de serra de recortes Designação T118AHM	588400 T118AHM
Conjunto de lâminas de serra de recortes Designação T118B	588400 T118B
Conjunto de lâminas de serra de recortes Designação T127D	588400 T127D
Conjunto de lâminas de serra de recortes Designação T318A	588400 T318A
Conjunto de lâminas de serra de recortes Designação T318B	588400 T318B