

**Fresas de grande avanço MFH mini, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 32/5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	221950 32/5
GTIN	4960664741335
Classe de artigo	250

**Descrição técnica**

Parafuso para pastilha reversível	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Projeção $L_1$	70 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	1 mm
Ø $D_3$	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOGU 0303..
Ø da haste $D_s$ h6	32 mm
Comprimento total $L_{\text{tot}}$	150 mm
Ø das lâminas $D_c$	32 mm
Número de arestas de corte Z	5
Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	62 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín.}}$	57 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	0,74 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	23,3 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	15 grau
Modelo da haste	Haste cilíndrica

Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229713
-----------------	--------