

Garant**Conjunto de esponjas abrasivas 24 peças extra macio, 120x98x13 mm,
Granulometria: 60****Dados do pedido**

Número do pedido	557480 60
GTIN	4062406155971
Classe de artigo	51E

Descrição**Modelo:**

Esponja de lixa com camada intermédia **extra suave**. Adapta-se perfeitamente a todos os perfis. **2 lados revestidos**.

Corindo (A) com um **revestimento cerâmico** para uma **vida útil mais longa**.

Menor entrada de matéria estranha na superfície da peça de trabalho graças ao aglomerado sem solventes.

Vantagem:

- **Elástica, sem formação de vinhos ou dobras.**
- **Todas as esponjas também são adequadas para a retificação a húmido.**
- **Baixa tendência a criar obstruções, lavável.**

Utilização:

Para **retificação fina de superfícies irregulares e perfiladas** sem alterar a geometria.

Lixamento de metal, madeira e plásticos antes de aplicar tinta, retificação intermédia de tinta.

Descrição técnica

Granulometria	60
Grau de finura	médio
Abrasivo	Corindo normal (A)

Abreviatura abrasivo	A
Largura	98 mm
Altura	13 mm
Comprimento	120 mm
Atributo do nome do produto	120×98×13 mm
Número de superfícies revestidas	2
Número de esponjas, almofadas	24
Tipo de produto	Esponja abrasiva

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		

