

## Fresa toroidal de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, Ø e8 DC/R1: 6/0,5mm



### Dados do pedido

Número do pedido	206255 6/0,5
GTIN	4062406156213
Classe de artigo	11X

### Descrição

#### Versão:

Comprimento de corte conforme DIN 6527.

Todas as dimensões conforme DIN.

Tolerância: Raio de corte  $R_1 = \pm 0,01$  mm.

#### Utilização:

Especialmente concebida para **processamento de alta velocidade** na **construção de moldes e ferramentas** para **fresagem de cópia**.

### Descrição técnica

Ø das lâminas $D_c$	6 mm
Comprimento total L	57 mm
Avanço $f_z$ para corte de bordas em alumínio de apara curta	0,08 mm
Raio de corte $R_1$	0,5 mm
Número de dentes Z	3
Ø haste $D_s$	6 mm
Ø de exposição $D_1$	5,8 mm
Projeção $L_1$ incl. exposição	19 mm
Avanço $f_z$ para fresagem de cópia em alumínio de apara curta	0,09 mm
Qualidade de balanceamento com haste	G 2,5 com HA

Comprimento da lâmina $L_c$	13 mm
Ângulo espiral	42 grau
Haste	DIN 6535 HA com h6
Série	Master Alu
Revestimento	DLC
Óleo de corte	VHM
Norma	DIN 6527
Tipo	W
Tolerância de $\varnothing$ nominal	e8
Propriedades do ângulo espiral	desigual
Divisão das lâminas	desigual
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte $a_e$ na operação de fresagem	0,05×D na fresagem de cópia
Largura de corte $a_e$ na operação de fresagem	0,5×D ao reborderar
Refrigeração interior	não
Estratégia de maquinagem	HPC
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	amarelo
Tipo de produto	Fresa toroidal

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Acrílico PMMA	adequado		
PE-HD	adequado		
PA 66	adequado		
PEEK	adequado		

PF 31	adequado
PVDF GF20	adequado
POM GF25	adequado
PA 66 GF30	adequado
PEEK GF30	adequado
PTFE CF25	adequado
Painel sanduíche alveolar	condicionalmente adequado
Cu	adequado
CuZn	adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	condicionalmente adequado
seco	condicionalmente adequado
<del>Ar</del>	<del>adequado</del>
<b>Serviços</b>	
Retificação de haste Tipo HB	129100 HB