

Fresas de grande avanço MFH mini, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 28/4mm**Dados do pedido**

Número do pedido	221960 28/4
GTIN	4960664741120
Classe de artigo	250

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	4
Ø D ₃	21 mm
Parafuso para pastilha reversível	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø das lâminas D _c	28 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOGU 0303..
#profundidade máxima de corte a _{p máx} #	1 mm
Comprimento total L _{tot.}	35 mm
Rosca de alojamento M	M12
Refrigeração interior	sim
Comprimento de ramping L para α _{máx.}	19,3 mm
Ø das fresas circulares de perfuração D _{min.}	49 mm
Ângulo de ramping α _{máx.}	0,89 grau
Ø das fresas circulares de perfuração D _{máx.}	54 mm
Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Aceleração

Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Punção
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229713
-----------------	--------