


**HOLEX****Conjunto de alicates de precisão para anéis de retenção, Quantidade de ferramentas: 8****Dados do pedido**

Número do pedido	954214 8
GTIN	4062406157555
Classe de artigo	91A

**Descrição****Modelo:**

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta. Os insertos de espuma rígida enchem 1/4 (10 G x 8 G ou 250 x 200 mm) ou 1/2 (20 G x 8 G ou 500 x 200 mm) da área útil da gaveta.

**Indicado para:**

**Novos carros de ferramentas GARANT** com gavetas de extensão total e nova medida de grelha de gaveta de **20 G x 16 G** ou 500 x 400 mm (L x P).

**Material fornecido:**

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954214: 1 un.

Alicate para anéis de retenção de precisão HOLEX n.º 719805 tam. J0; J1; J2; J3: cada 1 un.

Alicate para anéis de retenção de precisão HOLEX n.º 719905 tam. A0; A1; A2; A3: cada 1 un.

**Descrição técnica**

Largura	200 mm
Largura em G	8
Quantidade de ferramentas	8
Profundidade em G	20
Profundidade	500 mm

Versão	com alicates
Peso	1,253 kg
Propriedades da espuma dura LD45, espessura	30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G	8×20
Tipo de produto	Base de espuma rígida

## Acessórios

Alicate para anéis de retenção Tipo J0	719805 J0
Alicate para anéis de retenção Tipo J1	719805 J1
Alicate para anéis de retenção Tipo J2	719805 J2
Alicate para anéis de retenção Tipo J3	719805 J3
Alicate para anéis de retenção Tipo A0	719905 A0
Alicate para anéis de retenção Tipo A1	719905 A1
Alicate para anéis de retenção Tipo A2	719905 A2
Alicate para anéis de retenção Tipo A3	719905 A3
Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas indicado para conjuntos de espuma rígida 954214	952001 954214