

Riscagem e serragem, Quantidade de ferramentas: 8**Dados do pedido**

Número do pedido	954895 8
GTIN	2050002004511
Classe de artigo	91A

Descrição**Modelo:**

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. **Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento** por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954895: 1 un.
Marcador permanente EDDING n.º 085130 tam. B: 1 un.
Esquadro com base HOLEX n.º 452600 tam. 300×175: 1 un.
Goniômetro HOLEX n.º 453000 tam. 120×150: 1 un.
Riscador de metal duro reto PB n.º 458760 tam. HM: 1 un.
Régua de aço de precisão HOLEX n.º 461600 tam. 300: 1 un.
Fita métrica de enrolar GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 un.
Arco de serra de metais GARANT n.º 580400: 1 un.
Lâmina de serra manual GARANT nº 582500 (1 PU = 10 unidades): 1 un.

Descrição técnica

Profundidade	500 mm
Profundidade em G	20
Largura em G	10
Largura	250 mm
Quantidade de ferramentas	8

Versão	com conjunto de ferramentas
Peso	2,476 kg
Propriedades da espuma dura LD45, espessura	30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G	10x20
Tipo de produto	Base de espuma rígida

Acessórios

Marcador permanente Cor da caneta B	085130 B
Esquadro com basePrecisão 2 Comprimento do braço 300X175	452600 300X175
Goniômetro com arco graduado aberto Ø do arco graduadoxcomprimento de braço 120X150	453000 120X150
Riscador reto de metal duro com clipe e tampa de proteção	458760
Tipo	
Régua de aço de precisão aço inoxidável, acabamento mate Comprimento 300	461600 300
Fita métrica de enrolar com janela de inspeção Comprimento da fita 2,5	462201 2,5
Arco de serra de metais com lâmina bimetal GARANT 18 – 32 dentes progressiva	580400
Lâmina de serra manual unilateral Bimetal progressivo	582500
Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas indicado para conjuntos de espuma rígida 954895	952001 954895