


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	955210 10
GTIN	4062406158224
Classe de artigo	91A

Descrição

Modelo:

Popular tool sets in two-colour moulded PE rigid foam inlays. The closed-pore foam is oil-resistant and does not absorb liquids of any sort. **Upper layer is anthracite**, the underlying **contrast colour is grey**, thereby indicating any missing tools.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 955210: 1 un.

Jogo de chaves de boca / chaves de luneta de roquete GARANT n.º 614810 tam. 10 (8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19): 1 un.

Descrição técnica

Profundidade	176 mm
Número de ferramentas	10
Largura	383 mm
Versão	com chave de parafusos (chave de luneta e de boca)
Propriedades da espuma dura LD45, espessura	30 mm
adequado para profundidade Shadowboard	176 mm
Tipo de produto	Base de espuma rígida

Acessórios

Chave de boca/chave de luneta de roquete Tamanho da chave 14	614800 14
Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas indicado para conjuntos de espuma rígida 955210	952001 955210
Chave de boca/chave de luneta de roquete Tamanho da chave 19	614800 19
Chave de boca/chave de luneta de roquete Tamanho da chave 8	614800 8
Chave de boca/chave de luneta de roquete Tamanho da chave 13	614800 13
Chave de boca/chave de luneta de roquete Tamanho da chave 16	614800 16
Chave de boca/chave de luneta de roquete Tamanho da chave 18	614800 18
Chave de boca/chave de luneta de roquete Tamanho da chave 9	614800 9
Chave de boca/chave de luneta de roquete Tamanho da chave 17	614800 17
Chave de boca/chave de luneta de roquete Tamanho da chave 10	614800 10
Chave de boca/chave de luneta de roquete Tamanho da chave 11	614800 11