



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 680265 43 |
| GTIN | 2050002003576 |
| Classe de artigo | 66H |

Descrição

Material fornecido:

Suporte magnético: 3 un. n.º 085915 tam. 20
Paquímetro **GARANT**: 1 un. n.º 410100 tam. 150
Esquadro com base: 1 un. n.º 452600 tam. 100x70
Compasso de pontas de mola de precisão: 1 un. n.º 457000 tam. 150
Riscador reto: 1 unid. n.º 458500
Régua de aço: 1 un. n.º 461805 tam. 300
Fita métrica de enrolar **GARANT**: 1 un. n.º 462210 tam. 2
Lima plana **DICK** corte 1: Cada 1 un. n.º 510100 tam. 150; 250
Lima plana **DICK** corte 3: Cada 1 un. n.º 510300 tam. 150; 250
Lima triangular **DICK** corte 1: 1 un. n.º 511100 tam. 250
Lima triangular **DICK** corte 3: 1 un. n.º 511300 tam. 200
Lima quadrangular **DICK** corte 1: 1 un. n.º 512100 tam. 250
Lima quadrangular **DICK** corte 3: 1 un. n.º 512300 tam. 150
Lima redonda **DICK** corte 1: 1 un. n.º 514100 tam. 250
Lima redonda **DICK** corte 3: 1 un. n.º 514300 tam. 200
Cabos de lima em madeira dura: 2 un. n.º 519400 tam. 100, 5 un. tam. 120 e 3 un. tam. 140
Carda de limas: 1 un. n.º 576000 tam. 115x40
Chave de parafusos de fenda **GARANT**: 1 un. n.º 660032 tam. 5,5
Cinzel plano **PB Swiss Tools**: 1 un. n.º 740900 tam. 150
Punção **PB Swiss Tools**: Cada 1 un. n.º 745300 tam. 3; 6
Punção de marcar **PB Swiss Tools**: 1 un. n.º 748900 tam. 120
Martelo de serralheiro **GARANT**: 1 un. n.º 750110 tam. 500
Raspador triangular oco **RENNSTEIG**: 1 un. n.º 836010 tam. 200

Raspador plano **RENNSTEIG**: 1 un. n.º 837020 tam. 250
 Mordentes de torno **GARANT** (par): 1 un. n.º 967711 tam. 125
 Vassourinha para bancada de trabalho: 1 un. n.º 087553 tam. 280
 Óculos de proteção confortáveis **uvex**®, transparentes: 1 un. n.º 096504 tam. CLEAR
 Proteção auricular: 1 unid. n.º 097795 tam. STEEL
 Luvas de trabalho em couro (par): 1 un. n.º 094055 tam. 10

Descrição técnica

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de produto | Conjunto de ferramentas |
|-----------------|-------------------------|

Acessórios

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente Largura da aresta de corte l 5,5 | 660030 5,5 |
| Raspador plano Comprimento da lâmina 250 | 837020 250 |
| Cabo de lima em madeira dura Comprimento total 120 | 519400 120 |
| Lima redonda Comprimento sem espigão 250 | 514100 250 |
| Raspador de madeira triangular Comprimento da lâmina 200 | 836010 200 |
| Lima plana Comprimento sem espigão 150 | 510100 150 |
| Compasso de pontas de mola Comprimento L 150 | 457000 150 |
| Lima plana Comprimento sem espigão 150 | 510300 150 |
| Qualidade especial do punção cromado Ø da ponta 6 | 745300 6 |
| Martelo de serralheiro com Colar de proteção do punho Peso sem cabo 500 | 750110 500 |
| Vassourinha para bancada de trabalho Poly-Kokos® Comprimento 280 | 087553 280 |
| Punção de marcar, qualidade especial, cromado comprimento total 120/12 | 748900 120/12 |
| Óculos de proteção Tonalidade da lente CLEAR | 096804 CLEAR |
| Qualidade especial do punção cromado Ø da ponta 3 | 745300 3 |
| Íman plano com rosca interior Ø 20 | 085915 20 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Lima plana Comprimento sem espigão 250 | 510300 250 |
| Fita métrica de enrolar com janela de inspeção Comprimento da fita 2 | 462210 2 |
| Lima plana Comprimento sem espigão 250 | 510100 250 |
| óculos de proteção confortáveisuvex pheos cx2 Tonalidade da lente CLEAR | 096504 CLEAR |
| Par de mordentes de torno de bancada de metal leve com molas de aperto largura do mordente 125 | 967711 125 |
| Raspador reto | 458500 |
| Lima quadrada Comprimento sem espigão 150 | 512300 150 |
| Par de luvasCouro de flor integral Tamanho das luvas 10 | 094055 10 |
| Paquímetro Faixa de medição 150 | 410100 150 |
| Óculos de proteção Tonalidade da lente CLEAR | 096807 CLEAR |
| Lima triangular Comprimento sem espigão 200 | 511300 200 |
| Lima redonda Comprimento sem espigão 200 | 514300 200 |
| Lima triangular Comprimento sem espigão 250 | 511100 250 |
| Punção de marcar, qualidade especial, cromado comprimento total 120/10 | 748900 120/10 |
| Lima quadrada Comprimento sem espigão 250 | 512100 250 |
| Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 115X40 | 576000 115X40 |
| Esquadro com basePrecisão 2 Comprimento do braço 100X70 | 452600 100X70 |
| Cinzel plano comprimento total 150 | 740900 150 |
| Régua de aço flexível, estreita, inoxidávelfosco com divisória traseira Comprimento total 300 | 461805 300 |
| Cabo de lima em madeira dura Comprimento total 100 | 519400 100 |
| Proteção auditiva circum-auricular Tipo STEEL | 097795 STEEL |
| Compasso de pontas de mola Comprimento L 150 | 457005 150 |