

Lapidadores manuais, 35×14×5 mm, Granulometria: 220



Dados do pedido

Número do pedido	558812 220
GTIN	4037073005102
Classe de artigo	53D

Descrição

Modelo:

Corpo abrasivo 35×14×5 mm. Comprimento total 150 mm. Corpos em carboneto de boro com alta resistência de superfície e arestas.

Utilização:

Para afiar, retificar, quebrar e arredondar as pontas de corte de metal duro em ferramentas de tornear, escareadores, fresas, perfuradoras, berbequins, etc. Também para o processamento fino de peças de trabalho muito duras.

Descrição técnica

Largura do segmento	14 mm
Comprimento total	150 mm
Altura do segmento	5 mm
Comprimento do segmento	35 mm
Granulometria	220
Grau de finura	médio
Cor	azul
Abrasivo	Carboneto de boro
Atributo do nome do produto	35×14×5 mm
Tipo de produto	Lapidadores manuais

