

Garant**Disco abrasivo de lamelas long life CER cónico, Ø 115 mm, Granulometria: 60****Dados do pedido**

Número do pedido	565224 60
GTIN	4062406156077
Classe de artigo	51M

Descrição**Modelo:**

- Grão de cerâmica (CER) autoafiante de grande qualidade para o máximo rendimento de lixagem e reduzida pressão de contacto.**
- Revestimento de lixagem ativa para uma abrasão sem aquecer.**
- Robusto tecido misto de polialgodão para desgaste ideal e estabilidade nas arestas.**
- Prato de plástico e poliéster ergonómico e com amortecimento das vibrações (reajustável).**
- Os melhores resultados em retificadoras angulares de alto desempenho.**

long life - Disposição muito densa das lâminas máxima vida útil.**Utilização:**

Trabalhos de lixamento universais, retificação de superfície, retificação de desgaste e processamento de arestas.

Descrição técnica

Ø do furo	22,23 mm
Granulometria	60
Ø do disco	115 mm

Descrição da forma	inclinado
Abrasivo	Grão de cerâmica (CER)
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
revestimento abrasivo ativo e refrigerante	sim
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 115 mm
otimizado para material	INOX
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		