

Garant**Disco abrasivo de lamelas #speed CER plana, Ø 115 mm, Granulometria: 40****Dados do pedido**

Número do pedido	565234 40
GTIN	4062406159276
Classe de artigo	51M

Descrição**Modelo:**

- Grão de cerâmica (CER) autoafiante de grande qualidade para o máximo rendimento de lixagem e reduzida pressão de contacto.
- Revestimento de lixagem ativa para uma abrasão sem aquecer.
- Robusto tecido misto de polialgodão para desgaste ideal e estabilidade nas arestas.
- Prato de plástico e poliéster ergonómico e com amortecimento das vibrações (reajustável).
- Os melhores resultados em retificadoras angulares de alto desempenho.

speed - Disposição plana das lâminas para um **alto volume de remoção de aparas por unidade de tempo** e longa vida útil.

Utilização:

Chanfradura exata, processamento de arestas e retificação de superfície.

Descrição técnica

Ø do disco	115 mm
Ø do furo	22,23 mm

Descrição da forma	plano
Granulometria	40
Abrasivo	Grão de cerâmica (CER)
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
revestimento abrasivo ativo e refrigerante	sim
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 115 mm
otimizado para material	INOX
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		