

**HOLEX****Disco abrasivo de lamelas long life ZA cónico, Ø 125 mm, Granulometria: 40****Dados do pedido**

Número do pedido	565285 40
GTIN	4062406159436
Classe de artigo	52M

**Descrição****Modelo:**

- **Corindo de zircónio (ZA) de alta qualidade para um elevado rendimento de lixamento.**
- **Prato de tecido de fibra de vidro para uma pressão de contacto ideal.**
- **Universalmente adequado para aço e INOX.**
- **Melhores resultados em retificadoras angulares de todas as classes de desempenho.**

**long life** - Disposição muito densa das lâminas **máxima vida útil.**

**Utilização:**

Trabalhos de lixamento universais, retificação de superfície, retificação de desgaste e processamento de arestas.

**Descrição técnica**

Ø do furo	22,23 mm
Ø do disco	125 mm
Descrição da forma	inclinado
Abrasivo	Corindo de zircónio (ZA)
Abreviatura abrasivo	ZA

Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 125 mm
otimizado para material	Aço
otimizado para material	INOX
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		