

HOLEX**Disco abrasivo de lamelas #speed ZA plana, Ø 115 mm, Granulometria: 60****Dados do pedido**

Número do pedido	565294 60
GTIN	4062406159580
Classe de artigo	52M

Descrição**Modelo:**

- **Corindo de zircónio (ZA) de alta qualidade para um elevado rendimento de lixamento.**
- **Prato de tecido de fibra de vidro para uma pressão de contacto ideal.**
- **Universalmente adequado para aço e INOX.**
- **Melhores resultados em retificadoras angulares de todas as classes de desempenho.**

speed - Disposição plana das lâminas para um **alto volume de remoção de aparas por unidade de tempo** e longa vida útil.

Utilização:

Chanfradura exata, processamento de arestas e retificação de superfície.

Descrição técnica

Ø do furo	22,23 mm
Descrição da forma	plano
Ø do disco	115 mm
Abrasivo	Corindo de zircónio (ZA)

Abreviatura abrasivo	ZA
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 115 mm
otimizado para material	Aço
otimizado para material	INOX
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		