



Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 21 peças, Tipo: 6



Dados do pedido

Número do pedido	637716 6
GTIN	3662424005206
Classe de artigo	63V

Descrição

Modelo:

Peças de acionamento/união conforme **DIN 3122 / 3123**; **insertos de chave de caixa** conforme **DIN 3124**. Quadrado interno/externo conforme **DIN 3120**.

Roquete telescópico protegido contra pó. Extensível de 264 a 397 mm de comprimento em 8 passos.

Utilização:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M5 – M32.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 17 un. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Extensão de esquadro: 1 un. 8°; 130 mm

Extensão: 1 un. 250 mm

Articulação de cardan: 1 un.

Roquete: 1 un.

Acondicionamento em: Caixa de plástico com função de retenção

Descrição técnica

Perfil de saída	Chave de caixa de 6 faces
Número de peças	21
Medidas dos tamanhos de chave	métrico

Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas	8-32 mm
Quadrado de acionamento	1/2 polegada
embalagem	Caixa de plástico com expositor/compartimento
Comprimento	340 mm
Largura	180 mm
Altura	58 mm
Tipo de produto	Chave de caixa