

Grampo de cunha dupla, Rosca M: M4



Dados do pedido

Número do pedido	370010 M4
GTIN	4046368870509
Classe de artigo	37M

Descrição

Modelo:

- Perfil de alumínio com cunha de aço incluindo parafuso.
- Tensão múltipla de poupança de espaço.

Utilização:

Particularmente adequado para fixação de peças redondas e planas.

Descrição técnica

B ₁	10,4 mm
Rosca M	M4
Altura H ₂	5,6 mm
indicado para tamanho de chave de sextavado interior	3 mm
B ₂	12,7 mm
Força de fixação	2,2 kN
Tração de afastamento máxima	13,2 mm
H ₁	12,7 mm
binário de aperto máximo	3,4 Nm
Comprimento L	15,9 mm

Altura H	14,5 mm
Largura B	12,3 mm
Tipo de produto	Tensor de cunha