

Grampo de cunha dupla, Rosca M: M8



Dados do pedido

Número do pedido	370010 M8
GTIN	4046368871001
Classe de artigo	37M

Descrição

Modelo:

- Perfil de alumínio com cunha de aço incluindo parafuso.
- Tensão múltipla de poupança de espaço.

Utilização:

Particularmente adequado para fixação de peças redondas e planas.

Descrição técnica

H ₁	25,4 mm
indicado para tamanho de chave de sextavado interior	6 mm
Altura H ₂	12,7 mm
B ₂	25,4 mm
Força de fixação	8,9 kN
B ₁	20,8 mm
Rosca M	M8
Tração de afastamento máxima	26,9 mm
binário de aperto máximo	14,5 Nm
Comprimento L	31,7 mm

Altura H	25,9 mm
Largura B	24,8 mm
Tipo de produto	Tensor de cunha