


Grampo excêntrico, Rosca M: M10



Dados do pedido

Número do pedido	370005 M10
GTIN	4046368503308
Classe de artigo	37M

Descrição

Modelo:

- **Baixas exigências de espaço, resultando em poucos contornos de interferência.**
- **Fixação de peças de qualquer forma.**

Anilha de latão sextavada com parafuso excêntrico de aço.

Material fornecido:

1 parafuso de aço, 1 disco de aperto.

Instrução:

Para o terminal M 10, é necessária uma chave de fendas de ângulo hexágono tamanho 7!

Descrição técnica

Curso do excêntrico S_1	1,6 mm
Tamanho de chave para disco sextavado	20 mm
Comprimento da rosca L	20 mm
Rosca M	M10
Medida A	10,2 mm
Força de fixação	9 kN
Altura do disco H	6,4 mm
Chave para disco de sextavado interior tamanho ₁	7 mm
binário de aperto máximo	28 Nm

Tipo de produto

Grampo excêntrico