

Mandril para furos passantes, D1: 35,3mm



Dados do pedido

Número do pedido	370015 35,3
GTIN	4046368382507
Classe de artigo	37M

Descrição

Modelo:

- **Corpo base feito de aço estrutural, incluindo parafuso de aço.**
- **é possível processar 5 páginas.**
- **Muito boa repetibilidade.**
- **Maquinagem fácil do corpo base para Ø de aperto desejado.**

Utilização:

Para fixar peças de trabalho num furo existente.

Descrição técnica

Ø D ₃	M 12
Ø mínimo de fixação D ₂	23 mm
H	31,8 mm
H ₁	25,4 mm
Ø exterior D ₁	35,3 mm
Ø exterior D	56 mm

Força de fixação	26,3 kN
Ø D ₄	M 4/45,5
binário de aperto máximo	150 Nm
curso de fixação máx.	0,38 mm
Tolerância do Ø exterior	h9
Tipo de produto	Mandril