

## Mandril para furos passantes, D1: 51,5mm



### Dados do pedido

Número do pedido	370015 51,5
GTIN	4046368383504
Classe de artigo	37M

### Descrição

#### Modelo:

- **Corpo base feito de aço estrutural, incluindo parafuso de aço.**
- **é possível processar 5 páginas.**
- **Muito boa repetibilidade.**
- **Maquinagem fácil do corpo base para Ø de aperto desejado.**

#### Utilização:

Para fixar peças de trabalho num furo existente.

### Descrição técnica

Ø mínimo de fixação D <sub>2</sub>	29,3 mm
H <sub>1</sub>	31,8 mm
Ø exterior D <sub>1</sub>	51,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	M 16
Ø D <sub>4</sub>	M 5/63,9
H	39,6 mm

Força de fixação	44,5 kN
Ø exterior D	75,5 mm
binário de aperto máximo	280 Nm
curso de fixação máx.	0,38 mm
Tolerância do Ø exterior	h9
Tipo de produto	Mandril