

Mandril para furos passantes, D1: 27mm



Dados do pedido

Número do pedido	370015 27
GTIN	4046368382002
Classe de artigo	37M

Descrição

Modelo:

- **Corpo base feito de aço estrutural, incluindo parafuso de aço.**
- **é possível processar 5 páginas.**
- **Muito boa repetibilidade.**
- **Maquinagem fácil do corpo base para Ø de aperto desejado.**

Utilização:

Para fixar peças de trabalho num furo existente.

Descrição técnica

Ø D ₃	M 10
Ø mínimo de fixação D ₂	18 mm
Força de fixação	20 kN
H ₁	22,2 mm
H	28,6 mm
Ø exterior D ₁	27 mm

Ø exterior D	50 mm
Ø D ₄	M 4/39,4
binário de aperto máximo	60 Nm
curso de fixação máx.	0,38 mm
Tolerância do Ø exterior	h9
Tipo de produto	Mandril