

Mandril para furos passantes, D1: 14,2mm



Dados do pedido

Número do pedido	370015 14,2
GTIN	4046368381005
Classe de artigo	37M

Descrição

Modelo:

- **Corpo base feito de aço estrutural, incluindo parafuso de aço.**
- **é possível processar 5 páginas.**
- **Muito boa repetibilidade.**
- **Maquinagem fácil do corpo base para Ø de aperto desejado.**

Utilização:

Para fixar peças de trabalho num furo existente.

Descrição técnica

Ø mínimo de fixação D ₂	12,2 mm
Ø exterior D ₁	14,2 mm
Força de fixação	8,5 kN
H	24,9 mm
Ø exterior D	31,5 mm
Ø D ₄	M 3/23,1

H ₁	19 mm
Ø D ₃	M 6
binário de aperto máximo	17 Nm
curso de fixação máx.	0,33 mm
Tolerância do Ø exterior	h9
Tipo de produto	Mandril