

**Disco abrasivo de desbaste Silver, Ø do disco x largura do disco: 115X7mm****Dados do pedido**

Número do pedido	560453 115X7
GTIN	4054596443730
Classe de artigo	53M

Descrição**Modelo:**

Disco abrasivo de desbaste **Silver** com uma proporção de **grão de cerâmica moldado com precisão** para um elevado desempenho de abrasão e uma boa vida útil. Para **INOX e aço**.

Utilização:

Adequado para retificação de desbaste e trabalhos de corte pesados.

Especificação:

A36P-BF.

Descrição técnica

Largura do disco	7 mm
Ø do disco	115 mm
Ø do furo	22,23 mm
Série	SILVER
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %

ângulo de incidência recomendado	20-30 grau
otimizado para material	INOX
otimizado para material	Aço
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de desbaste

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
seco	adequado		