


Garant**Painel perfurado com 481 mm de altura para montagem na parede, Largura: 920****Dados do pedido**

Número do pedido	955310 920
GTIN	4062406160180
Classe de artigo	91F

Descrição**Versão:**

Painel perfurado de chapa de aço robusta com rebordo com \square 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes GARANT easyFix. Com chapas de reforço soldadas na parte traseira para fixação na parede.

Utilização:

Para a montagem direta em paredes; os parafusos de fixação não ficam visíveis no estado montado. Em caso de montagem numa grande superfície de parede, os painéis perfurados podem ser aparafusados em posição vertical e horizontal para uma transição contínua.

Material fornecido:

São fornecidos os parafusos e as buchas para a montagem na parede.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó.**

Descrição técnica

Altura	481 mm
Largura	920 mm
Modelo do painel perfurado	de um lado
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tipo de produto

Painel perfurado