

Garant**Divisória (2 montantes e 3 paredes perfuradas) de um lado, Largura: 1000****Dados do pedido**

Número do pedido	955430 1000
GTIN	4062406163273
Classe de artigo	91P

Descrição**Versão:**

Colunas (tubo de aço 60×40×2 mm) com compensação de nível e **ranhuras de suspensão** nos **lados dianteiro e traseiro** para o alojamento de prateleiras, etc. Casquilhos roscados no interior das colunas para a montagem (aparafusada) dos painéis perfurados n.º 928070; 928071. Painéis perfurados de chapa de aço com 9x9 em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes GARANT easyFix.

Utilização:

Como divisória, proteção visual e para o armazenamento claro e flexível de ferramentas.

Pintura:

Painéis perfurados cinza claro RAL 7035, colunas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Descrição técnica

Peso	32 kg
Largura	1000 mm
carga máxima do módulo	200 kg
Altura	2125 mm

Ficha de dados

Modelo do painel perfurado	de um lado
Profundidade	660 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Expositor de painel perfurado