



### Divisória (2 montantes e 3 paredes perfuradas) de um lado, Largura: 1500



#### Dados do pedido

Número do pedido	955430 1500
GTIN	4062406163280
Classe de artigo	91P

#### Descrição

##### Versão:

Colunas (tubo de aço 60x40x2 mm) com compensação de nível e **ranhuras de suspensão** nos **lados dianteiro e traseiro** para o alojamento de prateleiras, etc. Casquilhos roscados no interior das colunas para a montagem (aparafusada) dos painéis perfurados n.º 928070; 928071. Painéis perfurados de chapa de aço com □ 9x9 em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes GARANT easyFix.

##### Utilização:

Como divisória, proteção visual e para o armazenamento claro e flexível de ferramentas.

##### Pintura:

Painéis perfurados cinza claro RAL 7035, colunas antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

#### Descrição técnica

Profundidade	660 mm
Altura	2125 mm
carga máxima do módulo	200 kg
Peso	41 kg

## Ficha de dados

Modelo do painel perfurado	de um lado
Largura	1500 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9x9 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Expositor de painel perfurado