

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho CNC com caixa 30G, 26×24G, Comprimento da placa: 1500**Dados do pedido**

Número do pedido	970605 1500
GTIN	4062406163372
Classe de artigo	9GK

Descrição**Versão:**

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Pés com corredeiras de plástico que não danificam o piso. Com 1 pares de esquadros para reforçar. Caixa de gaveta 30G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de **200 kg**. Com tampo de trabalho em bambu.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, gavetas antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

Para o armazenamento de ferramentas é necessário um inserto de gaveta n.º 970705.

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Comprimento do tampo de trabalho	1500 mm
Largura do módulo de pés	50 mm
Largura do módulo de gavetas	750 mm
Altura	850 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm

Profundidade útil da gaveta	600 mm
Profundidade do módulo de gavetas	700 mm
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Largura útil da gaveta	650 mm
Altura do módulo de gavetas	800 mm
Peso	175 kg
Número de gavetas	5
Profundidade útil da gaveta em G	24
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	1000 kg
Largura útil da gaveta em G	26
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	200 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	26×24G
Tipo de produto	Bancada de trabalho CNC

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Tampo de trabalho, 50 mm de espessura fabricado em bambu laminado cruzado Comprimento da placa 1500	926001 1500
Peça de pé Altura 800	927000 800

Chapa de nós Tipo 1	927122 1
Armário de ferramentas completo com gavetas200 kg Altura mm/número de gavetas 800/5	931115 800/5
Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão,200 kg Altura frontal das gavetas 100	931168 100
Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão,200 kg Altura frontal das gavetas 125	931168 125
Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão,200 kg Altura frontal das gavetas 300	931168 300
Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão,200 kg Altura frontal das gavetas 75	931168 75