

Garant GRIDLINE

**Armário CNC completo com alojamentos de ferramentas, com janela de visualização portas com dobradiças, para hastes de ferramenta: SK30****Dados do pedido**

Número do pedido	971303 SK30
GTIN	4062406163792
Classe de artigo	9GI

**Descrição****Versão:**

Armário equipado com 40×20G. Com calhas de alojamento ajustáveis em grelha de 25 mm. Portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. **Bases de nivelamento** com 4 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. **Capacidade máxima de carga total** por **par de calhas de alojamento de 200 kg**, por **suporte transversal de 150 kg**.

**Material fornecido:**

Armário incluindo calhas de alojamento n.º 971525 tam. 20 e suporte transversal com alojamentos de ferramentas n.º 971570.

**Pintura:**

Corpo, calhas de alojamento e suportes transversais cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

**Nota:**

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95. De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

## Descrição técnica

Distância entre eixos A	72 mm
Número de alojamentos de ferramentas	180
Largura	1000 mm
Altura	2000 mm
Profundidade	500 mm
Peso	146 kg
Profundidade em G	20
Largura em G	40
Calhas de admissão	9 Par
Número de suportes transversais	9
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de armário	Armário base
Frentes do armário	Porta de dois batentes com janela de visualização
Tipo de produto	Armário CNC

## Acessórios

Pega de empurrar para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Conjunto de iluminação Basic para armários GridLine com Portas de dois batentes para altura de armário 2000	940501 2000
Inserção de plástico Tipo SK30	947390 SK30

Calhas de montagem para barras transversais, par indicado para profundidade do armário em G 20

971525 20

Suporte transversal com alojamentos de ferramentas para largura de armário/compartimento 40G para hastes de ferramenta SK30

971570 SK30