

Garant GRIDLINE

Armário CNC completo com alojamentos de ferramentas, com persiana, para hastes de ferramenta: SK30**Dados do pedido**

Número do pedido	971309 SK30
GTIN	4062406164058
Classe de artigo	9GI

Descrição**Modelo:**

Armário equipado com 40x20G. Com calhas de alojamento ajustáveis em grelha de 25 mm. Portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. **Bases de nivelamento** com 4 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. **Capacidade máxima de carga total** por **par de calhas de alojamento de 200 kg**, por **suporte transversal de 150 kg**.

Com persiana em perfis de alumínio anodizado, a cor não pode ser configurada.

Material fornecido:

Armário incluindo calhas de alojamento n.º 971525 tam. 20 e suporte transversal com alojamentos de ferramentas n.º 971570.

Pintura:

Corpo, calhas de alojamento e suportes transversais cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**.

Instrução:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Distância entre eixos A	72 mm
Largura	1000 mm
Peso	146 kg
Número de alojamentos de ferramentas	180
Largura em G	40
Profundidade	500 mm
Profundidade em G	20
Altura	2000 mm
Calhas de admissão	9 Par
Número de suportes transversais	9
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Frentes do armário	Persiana
Tipo de produto	Armário CNC

Acessórios

Inserção de plástico Tipo SK30	947390 SK30
Calhas de montagem para barras transversais, par indicado para profundidade do armário em G 20	971525 20
Suporte transversal com alojamentos de ferramentas para largura de armário/compartimento 40G para hastes de ferramenta SK30	971570 SK30