

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Armário CNC de grande capacidade completo com alojamentos de ferramentas com portas com dobradiças de chapa maciça, para hastes de ferramenta: C8



Dados do pedido

Número do pedido	971451 C8
GTIN	4062406164942
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Armário equipado com 40x28G. Com calhas de alojamento ajustáveis em grelha de 25 mm. Portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. **Capacidade máxima de carga total por par de calhas de alojamento de 200 kg, por suporte transversal de 150 kg.**

Material fornecido:

Armário incluindo calhas de alojamento n.º 971525 tam. 28 e suporte transversal com alojamentos de ferramentas n.º 971570.

Pintura:

Corpo, calhas de alojamento e suportes transversais cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários de grande capacidade GridLine, ver n.º 942530 – 942573 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Ficha de dados

Descrição técnica

Profundidade	700 mm
Distância entre eixos A	104 mm
Altura útil	1845 mm
Largura	1000 mm
Profundidade em G	28
Calhas de admissão	2 Par
Número de suportes transversais	8
Peso	115 kg
Número de alojamentos de ferramentas	64
Altura	2000 mm
Largura em G	40
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de armário	Armário base
Frentes do armário	Porta de dois batentes em chapa maciça
Tipo de produto	Armário de grande capacidade CNC

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/971451-C8>