

Garant GRIDLINE

Armário de ferramentas ESD completo com gavetas, 20x24G, Altura mm/ modelo: 800/7



Dados do pedido

Número do pedido	972420 800/7
GTIN	4062406166847
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Armário de ferramentas **condutor de ESD**, conforme DIN EN 61340-5-1. Armário de ferramentas completamente equipado com 24x28G, com gavetas 20x24G. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial. Gavetas com perfurações em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm). Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas. **Incluindo cabo de ligação à terra ESD.**

Equipamento:

Altura frontal das gavetas mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Pintura:

Corpo e gavetas cinza claro semelhante a RAL 7035, **revestido a pó ESD**.

Nota:

- **Ao levantar e transportar o armário, deve-se prestar atenção a uma fixação suficiente das gavetas na caixa.**
- **As peças de plástico (p. ex., tampas de cobertura e puxadores) não são condutores de ESD.**

Descrição técnica

Ficha de dados

Altura útil	700 mm
Largura útil da gaveta	500 mm
Peso	113 kg
Largura	600 mm
Largura útil da gaveta em G	20
Altura	800 mm
Profundidade útil da gaveta	600 mm
Profundidade útil da gaveta em G	24
Área útil da gaveta em G	20x24
Profundidade	700 mm
Espessura do material	1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	50 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Atributo do nome do produto	20x24G
Tipo de produto	Armário de ferramentas

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/972420-800/7>