

bimos

Cadeira giratória de trabalho ESD, imitação de couro, com rodízios, baixo, Cor: BLACK**Dados do pedido**

Número do pedido	972680 BLACK
GTIN	4016849625706
Classe de artigo	96B

Descrição**Modelo:**

Assento e encosto com capa de imitação de couro condutora de ESD, confortável e macio. Lavável e fácil de cuidar. Encosto com concha de plástico condutora. Lavável e fácil de cuidar. Pés em cruz de alumínio polido. Ligação condutora contínua entre o acolchoamento e as rodas/patinis ESD. Acolchoamento ergonómico de conforto com apoio lombar e punhos de empurrar práticos.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descrição técnica

Profundidade do banco	470 mm
Cor do material do assento	preto
Altura do encosto	580 mm
Largura do banco	460 mm

Versão	com rodas
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Faixa de regulação da altura	450 - 630 mm
Tipo de produto	Cadeira de trabalho giratória

Acessórios

Rolos ESD(1 jogo = 5 unidades)

963189