

Fresa de cópia, com rosca, Ø D: 32mm**Dados do pedido**

Número do pedido	212620 32
GTIN	4062406183844
Classe de artigo	210

Descrição**Versão:**

Apoio de pastilhas reversíveis preciso devido à configuração ideal de tolerâncias das pastilhas e dos assentos das pastilhas.

Precisão máxima de troca garantida: $\pm 0,015$ mm.

Sem refrigeração interna.

Utilização:

Uso universal para operações de acabamento e semiacabamento.

Aço – para aplicações gerais na construção de matrizes e moldes.

Nota:

Calcular a velocidade de acordo com o Ø efetivo D_w .

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	32 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Rosca de alojamento M	M16
Parafuso para pastilha reversível	219876 (30IP 6,0 Nm)
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento total L_{tot}	45 mm
Refrigeração interior	não
Ø D_2	30 mm
Comprimento 1	45 mm

Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Fresagem de cópia
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Parafuso tensor	219874
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 30IP	674252 30IP
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600