

Garant

Cadeira giratória industrial, imitação de couro, com rodas, baixa



Dados do pedido

Número do pedido	965034
GTIN	4045197739537
Classe de artigo	91Z

Descrição

Versão:

Cadeira de trabalho giratória ergonómica com tecnologia síncrona. A superfície macia de imitação de couro é fácil de cuidar e lavável. Com costura dupla contrastante laranja. Pés em cruz com cinco braços de alumínio.

Assento (largura x profundidade): 470x450 mm.

Altura do encosto: 600 mm.

Faixa de ajuste do encosto: 60 mm.

Ajuste da profundidade do assento: 40 mm.

Capacidade de carga: 120 kg.

Liberdade de movimento para os braços devido a encosto alto e estreito.

Rodas duplas orientáveis com travadas com superfície de rolamento macia de PU.

Norma:

DIN 68877

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Ficha de dados

Cor do material do assento	preto
Altura do encosto	600 mm
Apoio lombar	sim
Tipo de regulação da altura	Alavanca de regulação da altura
Possível adaptação do par de apoios de braço	sim
Modelo da regulação de altura	Mola pneumática
Norma	DIN 68877
Modelo da armação inferior	Pé em cruz com 5 braços
Ajuste de recuo por contacto permanente	sim
Faixa de ajuste do encosto	60 mm
Profundidade do banco	450 mm
Capacidade de carga	120 kg
Mecânica sincronizada	sim
Largura do banco	470 mm
Modelo das rodas	rodas macias com travão, em função da carga, para pisos duros
Material do pé em cruz	Alumínio mate, pintado a pó
Material do assento	Couro sintético
Modelo do pé em cruz	Jogo de rodas
Faixa de regulação da profundidade do banco	40 mm
Modelo	com rodas
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Faixa de regulação da altura	480 - 630 mm
Tipo de produto	Cadeira de trabalho giratória

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/965034->