

Pastilha de recorte direita, HU7310, Largura de incisão w: 2,2mm**Dados do pedido**

Número do pedido	273180 2,2
GTIN	4045197741134
Classe de artigo	21J

Descrição**Utilização:**

Para lâminas de incisão n.º 273551 – 273558.

Descrição técnica

Largura de incisão w	2,2 mm
Avanço f	0,07 mm/U
Raio do canto	0,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Revestimento	sem revestimento
Aplicação principal	N
Condição de corte	contínuo
Tipo	HU7310
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	direita

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível
para ranhuragem**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		