

**JEPSON POWER****Folha de serra circular de MD Drytec® Ø 320×25,4 mm para material de paredes espessas, Número de dentes: 84****Dados do pedido**

Número do pedido	078242 84
GTIN	4260052463253
Classe de artigo	07E

**Descrição****Modelo:**

Folha de serra circular com ponta de metal duro para cortes precisos.

- **Segurança no trabalho: Com paredes finas, vibração reduzida e baixo ruído.**
- **Durabilidade muito elevada.**
- **Elevadas qualidades de corte.**
- **É possível afiar 5x.**
- **Uso universal para aço, plásticos, metais não ferrosos (exceto n.º 078236).**

**Instrução:**

Outras folhas de serra especiais, por exemplo, para alumínio, INOX, disponíveis sob consulta.

**Descrição técnica**

Número de dentes otimizado para	Chapas, painéis sandwich
Número de dentes	84
Ø da folha D	320 mm
Ø do furo	25,4 mm

Largura de corte B	2,2 mm
Óleo de corte	HM
indicado para	078234 tam. 8320
indicado para material	para material de paredes espessas
Tipo de produto	Folha de serra circular