

Garant

Escada dupla de degraus, com opção de 4 – 6 degraus, de acesso unilateral, com cobertura de degrau GripStep



Dados do pedido

Número do pedido	965901 4
GTIN	4045197742049
Classe de artigo	91B

Descrição

Versão:

Degraus e travessas em alumínio, ligação duradoura entre as travessas e os degraus 4 vezes rebordada. Elevada estabilidade devido a design cónico.

Degraus com 80 mm de profundidade com estriado antiderrapante.

Punho EasyHandle de Haptoprene com mecanismo de aperto, capa de escada BalanceBase antiderrapante.

Incluindo almofada para degraus **GripStep**.

Com bandeja de armazenamento de plástico.

Com articulação do escadote otimizada com superfície de contacto grande, 6 vezes rebitada e tampa de proteção de plástico.

Norma:

Conforme DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Informação 208-016 ou 208-017 e os regulamentos aplicáveis da DGUV.

Pintura:

Longarinas antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

Descrição técnica

Ficha de dados

Comprimento da escada	1,73 m
Material	Alumínio
Profundidade dos degraus	80 mm
Altura de trabalho aprox.	3 m
Modelo do degrau	Degrau
Acessibilidade	de um lado
largura inferior exterior	0,5 m
Peso	6,6 kg
Altura da travessa	73 mm
Altura da plataforma	0,93 m
Comprimento L	1,73 m
Capacidade de carga do equipamento de ascensão	150 kg
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9
Tipo de produto	Escada dupla