

Garant

Escada dupla de degraus de alumínio, de acesso bilateral, número de níveis possível 2x3 – 2x5



Dados do pedido

Número do pedido	965920 2X5
GTIN	4045197742094
Classe de artigo	91B

Descrição

Versão:

Degrais e travessas em alumínio, ligação duradoura entre as travessas e os degraus 4 vezes rebordada. Elevada estabilidade devido a design cónico.

Degrais com 80 mm de profundidade com estriado antiderrapante.

Punho EasyHandle de Haptoprene com mecanismo de aperto, capa de escada BalanceBase antiderrapante.

Articulação do escadote 4 vezes parafusada e maciça de alumínio. Com 2 cintas de perlon de alta resistência para proteção contra abertura. Com marcação SafeStep que identifica o degrau mais alto acessível.

Sem bandeja.

Norma:

Conforme DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Informação 208-016 ou 208-017 e os regulamentos aplicáveis da DGUV.

Pintura:

Longarinas antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

Descrição técnica

Ficha de dados

Acessibilidade	de ambos os lados
Altura de trabalho aprox.	2,75 m
Altura da travessa	73 mm
Comprimento da escada	1,16 m
Largura inferior exterior	0,49 m
Profundidade dos degraus	80 mm
Modelo do degrau	Degrau
Peso	8 kg
Comprimento L	1,16 m
Capacidade de carga do equipamento de ascensão	150 kg
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9x9
Tipo de produto	Escada dupla