

Garant

Escada dupla de degraus de alumínio, de acesso bilateral, número de níveis possível 2x3 – 2x5



Dados do pedido

Número do pedido	965920 2X3
GTIN	4045197742070
Classe de artigo	91B

Descrição

Versão:

Degraus e travessas em alumínio, ligação duradoura entre as travessas e os degraus 4 vezes rebordada. Elevada estabilidade devido a design cónico.

Degraus com 80 mm de profundidade com estriado antiderrapante.

Punho EasyHandle de Haptoprene com mecanismo de aperto, capa de escada BalanceBase antiderrapante.

Articulação do escadote 4 vezes aparafusada e maciça de alumínio. Com 2 cintas de perlon de alta resistência para proteção contra abertura. Com marcação SafeStep que identifica o degrau mais alto acessível.

Sem bandeja.

Norma:

Conforme DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Informação 208-016 ou 208-017 e os regulamentos aplicáveis da DGUV.

Pintura:

Longarinas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Descrição técnica

Ficha de dados

largura inferior exterior	0,44 m
Comprimento da escada	0,69 m
Modelo do degrau	Degrau
Acessibilidade	de ambos os lados
Peso	5,4 kg
Altura de trabalho aprox.	2,25 m
Profundidade dos degraus	80 mm
Altura da travessa	73 mm
Comprimento L	0,69 m
Capacidade de carga do equipamento de ascensão	150 kg
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9
Tipo de produto	Escada dupla