


**SOGX 070306, HB6715, Tipo: GG****Dados do pedido**

Número do pedido	234057 GG
GTIN	4045197742353
Classe de artigo	21E

**Descrição****Indicado para:**

GARANT Power Drill n.º 234000 – 234025.

**Recomendação:**

Ao marcar com os suportes n.º 234015 e 234025, reduzir o avanço para 70%.

**Instrução:**

Não utilizar como aresta de corte interna (obrigatório para aresta de corte interna = material de corte do tipo HB630).

**Descrição técnica**

Tipo	GG
Série	Power Drill
Número de trocas/cortes	4
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 070306
Tipo	HB6715
Óleo de corte	HM
Avanço f	0,05 - 0,22 mm/U

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para furar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
GG(G)	adequado		
seco	adequado		