

**Fresa plana 70° MFK, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z:  
100/14mm****Dados do pedido**

Número do pedido	223300 100/14
GTIN	4960664732753
Classe de artigo	250

**Descrição****Modelo:**

Fresas plana para processamento de alto desempenho de ferro fundido. Passo dos dentes estreito e muito estreito para máxima produtividade no processamento de ferro fundido.

**Vantagem:**

- **Processamento económico e estável graças às pastilhas reversíveis pentagonais de 10 arestas de corte.**
- **Forças de corte reduzidas devido ao design equilibrado da ferramenta e ao elevado ângulo de incidência.**

**Descrição técnica**

Parafuso para cunha de aperto	229721
Comprimento total $L_{tot}$	63 mm
Cunha de aperto	229720
Ø das lâminas $D_c$	100 mm
Pastilha de corte reversível adequada	PN.. 1106

Número de arestas de corte Z	14
Ø do orifício de alojamento	32 mm
Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$	109 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	6 mm
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste $\kappa$	70 grau
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Fresa plana

---

## Acessórios

Parafuso com chaveta	229721
Cunha de aperto	229720