

**PNMG 1106XNEN-GH, PR1510, Tipo: GG****Dados do pedido**

Número do pedido	223314 GG
GTIN	4960664732876
Classe de artigo	25A

**Descrição****Modelo:**

Pastilha de corte reversível pentagonal de 10 arestas de corte para um processamento estável e económico.

GH - Aresta de corte estável.

**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descrição técnica**

Tipo	GG
Avanço $f_z$ por dente	0,3 mm
Número de trocas/cortes	10
Código ISO da pastilha de corte reversível	PNMG 1106XNEN-GH
Tipo	PR1510
Óleo de corte	HM
Lâmina plana	2 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
GG(G)	adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		