

PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1525, Tipo: GG**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 223328 GG |
| GTIN | 4960664732937 |
| Classe de artigo | 25A |

Descrição**Modelo:**

Pastilha de corte reversível pentagonal de 10 arestas de corte para um processamento estável e económico.

W - Pastilha reversível Wiper de 2 arestas de corte.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$.

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------|
| Avanço f_z por dente | máx. 0,2 mm |
| Tipo | GG |
| Número de trocas/cortes | 10 |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | PNEG 1106XNER-W |
| Tipo | PR1525 |
| Óleo de corte | HM |
| Lâmina plana | 10 mm |

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|-------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| GG(G) | adequado | | |
| seco | adequado | | |
| Ar | adequado | | |